

WinCC V5.x 中的 HRESULT Error

HRESULT Error	原因	措施
0x800ff90	下面任务正在运行： <ul style="list-style-type: none"> • CCProjectMgr.exe • DBClient.exe • DBSrv50.exe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭服务器和客户端的 WinCC。 2. 在任务管理器中结束原因中提到的进程。
0x80046116	服务器端的下列任务正在运行： <ul style="list-style-type: none"> • CCProjectMgr.exe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭服务器和客户端的 WinCC。 2. 在任务管理器中，结束原因中提到的进程。
0x80046204	项目在客户端以“在本地启动服务器”的属性打开	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭客户端的 WinCC。 2. 在服务器端的打开项目。
0x80070005	客户端使用的 NT 用户和密码与服务器的不相同。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭客户端 WinCC。 2. 在服务器端打开项目。
0x80070776	在“SIMATIC 工作站”中，没有选择“NetBIOS”网络协议。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在“SIMATIC 管理器”中设置“NetBIOS”选项。 2. 创建 LMHost/Host 文件，并在 TCP/IP 协议中激活这些文件。
0x80030005	《项目名称》.MCP 文件写保护。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关闭 WinCC。 2. 去掉 MCP 文件的写保护属性。
0x80080005	可能的原因和采取的措施请参考章节“HRESULT Error 0x80080005 描述”	

WinCC V5.x 中的 HRESULT Error

HRESULT Error 0x80080005 描述

选项	原因	措施
1.	WinCC 安装不正确。	<ul style="list-style-type: none"> • 卸载电脑中的 WinCC 并重新安装。 • 重新启动电脑和 WinCC。
2.	DCOM 接口被禁止。	激活 DCOM 接口。在开始>运行中输入命令“dcomcnfg”，然后在打开的窗口中，选择“激活本台计算机的 DCOM”。
3.	<p>“Symantec pcAnywhere” 软件修改了一个 SIMATIC WinCC V5.1 用到的注册表键值。</p> <p>如果先安装 SIMATIC WinCC V5.1，即使之后安装了“Symantec pcAnywhere 10.x”，WinCC 也能正常工作。</p> <p>产生 HRESULT Error 的可能原因有：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 程序的安装顺序不正确。 • 在卸载“Symantec pcAnywhere 10.x”时，删除了 SIMATIC WinCC V5.1 要使用的注册表键值。 <p>注意： 如果只卸载“Symantec pcAnywhere 11.0”本机或远端，也会出现上述状况。完全卸载“Symantec pcAnywhere 11.0”不影响 SIMATIC WinCC V5.1 的使用。</p>	<p>运行文件“EnableDCOM.reg”，恢复 SIMATIC WinCC V5.1 正常使用需要的注册表键值。</p> <p>下载注册表文件。 下载所含文件“EnableDCOM.reg”会自动恢复所需注册表键值。该文件可在条目中下载。</p> <p>解压文件“EnableDCOM.zip”到指定的文件夹。双击解压后的*.reg 文件，键值在注册表中自动生成。“EnableDCOM.zip”文件位于常问问题网页的最后部分。</p> <p>重要： 对于直接修改注册表，用户需承担所有责任。在任何情况下，建议先备份注册表，然后再执行上述操作。此外，对注册表的设置只对当前计算机有效，即当拷贝项目到另外一台计算机时，需要重新进行设置。</p>