SIEMENS

SIMATIC

SIMATIC
Premium Studio

Lisezmoi

05/2009
A5E02192312-01

Sommaire

1 Lisezmoi 5

1.1 Premium Studio 5

1.2 Octroi de licence 5

1.3 Fourniture 6

1.4 Environnement matériel requis 9

1.5 Environnement logiciel requis 11

1.6 Installation 12

1.7 Mise à niveau 17

1.8 Désinstallation 17

1.9 Clés de licence et autorisations 17

1.10 Documentation 18

Index 19

Lisezmoi 1

1.1 Premium Studio

Bienvenue dans Premium Studio 2009

Grâce à Premium Studio, vous pouvez plus rapidement créer vos projets utilisateur et en assurer la maintenance !

Premium Studio réduit les tâches liées à l'administration et à la manipulation à la fois pour le développeur de logiciels, le personnel de mise en service et le personnel de maintenance.

Ce fichier contient des informations importantes concernant l'installation et l'utilisation de Premium Studio. Nous vous conseillons donc de lire ces informations avant d'installer et d'utiliser ce logiciel.

Remarques sur l'installation et l'utilisation

Les remarques dans ce fichier ont priorité sur celles contenues dans d'autres documents. Veuillez les lire attentivement, car elles fournissent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation de Premium Studio.

1.2 Octroi de licence

Octroi de licence

Ce support de données ne procure aucune licence pour les produits logiciels fournis. Vous devez commander les licences appropriées avant l'utilisation effective de ces produits logiciels.

Vous pouvez installer partiellement les produits afin de les évaluer en mode de test. Leur mise en oeuvre effective n'est pas autorisée avec des licences de test.

Nos conditions générales de cession de logiciels pour l'automatisation et les entraînements s'appliquent en principe pour ces produits.

1.3 Fourniture

Contenu des DVD et du CD

Quatre DVD contiennent les différents produits. Vous devez vous procurer séparément la licence pour chaque produit.

Remarque

Pour tous les produits :

Pour optimiser le temps et les besoins en mémoire lors de l'installation du logiciel, le produit principal sur le DVD Premium Studio ne contient ni les outils, ni les exemples. Les outils et les exemples peuvent être installés avec le support de données d'origine de chaque produit.

Le CD "SIMATIC PDM Device Library" contient les descriptions d'appareils pour le produit SIMATIC PDM.

Produit	Version	N° de référence
SIMATIC STEP 7 (Floating License)	V5.4 SP4	6ES7810-4CC08-0YA5
Engineering Tools		
SIMATIC S7-GRAPH (Floating License)	V5.3 SP6	6ES7811-0CC06-0YA5
SIMATIC S7-PDIAG (Single License)	V5.3 SP3	6ES7840-0CC04-0YA5
SIMATIC S7-HIGRAPH (Single License)	V5.3 SP1	6ES7811-3CC05-0YA5
SIMATIC S7-SCL (Floating License)	V5.3 SP5	6ES7811-1CC05-0YA5
SIMATIC S7-PLCSIM (Floating License)	V5.4 SP2	6ES7841-0CC05-0YA5
SIMATIC S7 Distributed Safety (Single License)	V5.4 SP4	6ES7833-1FC02-0YA5
SIMATIC S7 F Configuration Pack	V5.5 SP5	
SIMATIC D7 SYS	V7.1	6ES7852-0CC02-0YA5
SIMATIC CFC	V7.1	6ES7658-1EX17-2YA5
SIMATIC Version Trail	V7.1	6ES7658-1FX17-2YA5
SIMATIC Version Cross Manager	V7.1	6ES7658-1CX17-2YA5
SIMATIC Modular PID Control FB	V5.1	6ES7860-1AA10-0YX0
SIMATIC Modular PID Control Tool	V5.1	6ES7830-1AA10-0YX0
SIMATIC Standard PID Control FB	V5.2	6ES7860-2AA21-0YX0
SIMATIC Standard PID Control Tool	V5.2	6ES7830-2AA21-0YX0
SIMATIC PID Self Tuner	V5.1	6ES7860-4AA01-0YX0
SIMATIC Teleservice Software	7/2008	6ES7842-0CE00-0YE0
SIMATIC WinAC RTX	2008 SP1	6ES7 671-0RC06-0YA0
S7-Technology (T-Config)	V4.1 SP1	6ES7864-1CC41-0YX0
SIMATIC Logon	V1.4 SP1	6ES7658-7BX41-2YA0
SIMATIC PDM	V6.0 SP5	6ES7658-3KX06-0YA5
Component Based Automation		
SIMATIC iMap	V3.0 SP1	6ES7820-0CC04-0YA5

Produit	Version	N° de référence
SIMATIC NET Communication Software		
Produits PC SIMATIC NET	2008	voir remarque
SINEMA E Lean	2006 SP3	6GK1781-0AA00-6AA0
SIMATIC HMI Software		
SIMATIC WinCC	V7.0 SP1	voir remarque
SIMATIC WinCC/Web Navigator	V7.0 SP1	voir remarque
SIMATIC WinCC/DataMonitor	V7.0 SP1	voir remarque
SIMATIC WinCC/ConnectivityPack	V7.0 SP1	voir remarque
SIMATIC WinCC/ProAgent	V7.0 SP1	6AV6371-1DG07-0AX0
SIMATIC WinCC *flexible*	2008 SP1	voir remarque
SIMATIC Maintenance Station	2009	voir remarque
SINUMERIK HMI Software		
SIMATIC STEP7 f. SINUMERIK Hardware	V5.4 SP4	6FC5252-5AY01-4AG0
SINUMERIK Toolbox 810D/840D Add-on pour STEP7	V5.4.4.4	Pas de référence propre
TRANSLINE 2000 HMI Pro RT	V7.2.0.5	6FC5263-0PY50-0AG0
TRANSLINE 2000 HMI Pro CS	V7.2.0.5	6FC5263-0PY80-0AG0
HMI Advanced	V7.3 SP3	6FC5253-7BX10-3AG0
SINUMERIK HMI for WinCC *flexible*	2008	6FC5253-1CX25-3AG0
SIMOTION Scout	V4.1 SP2	6AU1810-1BA41-0XA0
Drives		
Drive ES Basic	V5.4 SP3	6SW1700-5JA00-4AA0
A&D Datamanagement		
A&D DataManagement Agent (Single License)	V1.2	6BQ3030-1AA00-1AB0
A&D DataManagement Client (Single License)	V6.1	6BQ3030-1AA20-1AC0
Sensors & Communication		
SIMATIC RFID Systems (RF170C)	V1.3.3	6GT2080-2AA10
SIMATIC RF-MANAGER	2008	voir remarque
SIRIUS Tools		
Sirius Motor Starter ES	2007 SP1	voir remarque
Sirius Soft Starter ES	2007 SP1	voir remarque
Sirius SIMOCODE ES	2007 SP1	voir remarque
SIRIUS Modular Safety System ES	2008	3ZS1314-5CC10-0YA5

Remarque

Vous trouverez les références de commande ainsi que des informations supplémentaires aux adresses Internet suivantes :

- http://mall.ad.siemens.com (http://mall.ad.siemens.com)
- http://support.automation.siemens.com (http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/36152464)

Les produits suivants sont également contenus dans le pack de logiciels "STEP 7 Professional".

- STEP 7
- S7-SCL
- S7-GRAPH
- S7-PLCSIM

Vous pouvez utiliser, pour la mise à niveau des produits, les licences prévues à cet effet.

1.4 Environnement matériel requis

Conditions requises

Vous avez besoin de l'une des plateformes matérielles suivantes pour pouvoir utiliser le logiciel fourni sur ces DVD :

- Console de programmation ou PC
  Le matériel requis varie en fonction des différents produits et en fonction du système d'exploitation. Respectez les indications relatives aux produits à installer (fichier Lisezmoi).
  Pour une installation complète, nous recommandons au minimum une console de programmation ou un PC équipé d'un processeur Pentium IV ou d'un processeur comparable, avec 1,6 GHz et 1 Go de RAM ou plus. Environ 8 Go d'espace libre sur le disque dur sont nécessaires pour l'installation complète de tous les progiciels livrés.
- PCU50.3
  Environ 4 Go d'espace libre sur le disque dur sont nécessaires pour le logiciel installé.

Premium Studio contient des progiciels pour différents systèmes cibles. On distingue ce faisant entre PG/PC (console de programmation/PC) et le système cible PCU50.3 (système cible du logiciel runtime de SINUMERIK HMI). Le programme setup de Premium Studio reconnaît automatiquement le système cible et son système d'exploitation et ne propose alors d'installer que les logiciels correspondants. La correspondance entre le logiciel et le matériel et le système d'exploitation est présentée dans le tableau suivant.

Produit	PG/PC Windows XP	PG/PC Windows Vista	PCU50.3
SIMATIC STEP 7 V5.4 SP4	X	X	---
SIMATIC STEP 7 f. SINUMERIK Hardware V5.4 SP4	---	---	X
SIMATIC S7-GRAPH V5.3 SP6	X	X	X
SIMATIC S7-PDIAG V5.3 SP3	X	X	X
SIMATIC S7-HIGRAPH V5.3 SP1	X	---	X
SIMATIC S7-SCL V5.3 SP5	X	X	X
SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 SP2	X	X	X
SIMATIC S7 Distributed Safety Programming V5.4 SP4	X	X	---
SIMATIC S7 F Configuration Pack V5.5 SP5	X	X	X
SIMATIC D7-SYS V7.1	X	---	---
SIMATIC CFC V7.1	X	---	X
SIMATIC Version Cross Manager V7.1	X	---	---
SIMATIC VersionTrail V7.1	X	---	---
SIMATIC Logon V1.4 SP1	X	X	---
SINUMERIK Toolbox 810D/840D Addon f. STEP 7 V5.4.4.4	X	---	---
SIMATIC iMap V3.0 SP1	X	X	---
SIMATIC iMap STEP 7 Add-On V3.0 SP4	X	X	---
SIMATIC Standard PID Control Parametr. SW V5.2	X	X	---
SIMATIC Standard PID Control FB V5.2	X	X	---
SIMATIC Modular PID Control Parametr. SW V5.1	X	X	---
SIMATIC Modular PID Control FB V5.1	X	X	---

Produit	PG/PC Windows XP	PG/PC Windows Vista	PCU50.3
SIMATIC PID Self Tuner V5.1	X	X	---
SIMATIC Maintenance Station 2009	X	---	---
WinAC RTX 2008 SP1	X	---	---
SIMATIC Teleservice 7/2008	X	X	---
SIMATIC WinCC V7.0 SP1	X	---	---
SIMATIC WinCC ProAgent V7.0 SP1	X	---	---
SIMATIC WinCC Web-Navigator V7.0 SP1	X	---	---
SIMATIC WinCC Dat@Monitor V7.0 SP1	X	---	---
SIMATIC WinCC Connectivity Pack V7.0 SP1	X	---	---
WinCC flexible 2008 SP1 incl. ProAgent (Engineering)	X	X	---
WinCC flexible 2008 SP1 incl. ProAgent (Runtime)	X	X	X
SIMATIC NET PC-Products 2008	X	X	X
SINEMA E 2006 SP3	X	X	---
A&D Data Management Agent V1.2	---	---	X
A&D Data Management Client V6.1	X	---	X
Drive ES Basic V5.4 SP3	X	---	X
SINUMERIK HMI configuring package WinCC flexible 2008 (Engineering)	X	---	---
SINUMERIK HMI configuring package WinCC flexible 2008 (Runtime)	X	---	X
HMI Advanced V7.3 SP3	---	---	X
TRANSLINE 2000 HMI Pro CS V07.02.00.05	X	---	X
TRANSLINE 2000 HMI Pro RT V07.02.00.05	---	---	X
SIMATIC PDM V6.0 SP5	X	---	---
SIMOTION Scout V4.1. SP2	X	---	---
SIMATIC S7 Technology (T-Config) V4.1 SP1	X	---	---
SIMATIC RFID Systems V1.3 SP3	X	---	---
SIMATIC RF-MANAGER 2008	X	---	---
SIRIUS Motor Starter ES 2007 SP1	X	---	---
SIRIUS Soft Starter ES 2007 SP1	X	---	---
SIRIUS SIMOCODE ES 2007 SP1	X	---	---
SIRIUS Modular Safety System ES 2008	X	---	---
Automation License Manager V4.0 SP2	X	X	X
Adobe Reader V8.1.2	X	X	---

1.5 Environnement logiciel requis

Systèmes d'exploitation

Premium Studio et les logiciels qu'il contient requièrent l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Ultimate

Si vous avez activé le pare-feu dans Windows XP Professionnel Service Pack 2, tenez compte des remarques à ce sujet dans les différentes informations produits des produits souhaités.

La prévention de l'exécution des données est prise en charge à partir de Windows XP Professionnel Service Pack 2. Si vous avez activé l'option "Activer la prévention d'exécution des données pour tous les programmes et les services" sur votre ordinateur, le service Installer de Microsoft Windows "msiexec.exe" doit être inscrit dans la liste d'exceptions pour permettre l'installation.

Microsoft .Net Framework

Avant d'installer RF-Manager 2008, assurez-vous qu'une des conditions suivantes est remplie :

- Aucun Microsoft .Net Framework n'est installé
- Microsoft .Net Framework 1.1 est déjà installé

Lorsque vous installez les différentes versions de Microsoft .Net Framework, respectez impérativement l'ordre suivant :

- .Net Framework 1.1
- .Net Framework 2.0
- .Net Framework 3.0

WinCC Data Monitor Workbook et Workbook Wizard

Avant d'installer un des produits, vérifiez que Microsoft Excel 2003 SP3 ou Microsoft Excel 2007 est installé.

1.6 Installation

Remarques sur l'installation

La compatibilité et l'interopérabilité des versions des produits comprises dans le Premium Studio est garantie par un concept de test étendu.

C'est pourquoi le setup du Premium Studio ne prévoit pas de mise à niveau de produits individuels. Le setup du Premium Studio réalise la mise à niveau de tous les progiciels déjà installés à la version livrée.

Le programme d'installation SETUP démarre automatiquement lorsque vous insérez le DVD Premium Studio 1/4 dans le lecteur. Mais vous pouvez également lancer l'installation en double-cliquant sur le programme SETUP.EXE dans le répertoire principal du DVD. Après le démarrage du setup, vous pouvez sélectionner les progiciels que vous souhaitez installer. Une fois la procédure d'installation lancée, le setup la poursuit sans intervention de votre part.

Si vous voulez installer Premium Studio 2009 à partir d'un lecteur local, vous devez obligatoirement utiliser les répertoires suivants lors de la copie des DVD :

- Pour le DVD 1 : <lecteur>\<dossier>\CD_1\
- Pour le DVD 2 : <lecteur>\<dossier>\CD_2\
- Pour le DVD 3 : <lecteur>\<dossier>\CD_3\
- Pour le DVD 4 : <lecteur>\<dossier>\CD_4\

Les lecteurs d'installation ne doivent pas être connectés via un script. Utilisez au lieu de cela l'option "Se reconnecter à l'ouverture de session".

Si l'installation ne se poursuit pas automatiquement après un redémarrage, démarrez le Setup en effectuant un double-clic sur le programme SETUP.EXE dans le répertoire principal du DVD 1.

Remarque

Le pare-feu doit être désactivé pendant l'installation.

Le programme setup de Premium Studio crée automatiquement un fichier dans lequel sont énumérées les licences nécessaires (chemin : <racine système>\AuthorizationList.txt). A la fin de l'installation s'affiche une boîte de dialogue qui vous permet de sauvegarder ce fichier sous un chemin quelconque. La profondeur du chemin à partir duquel l'installation du Premium Studio, programmes setup du produit inclus, est limitée. On peut, par exemple, avoir le chemin U:\PS2009\CD_1\SETUP.EXE, avec U: représentant le lecteur de DVD ou de réseau, alors que U:\<chemin long>\SETUP.EXE peut entraîner l'interruption de l'installation si <chemin long> dépasse la limite d'environ 40 caractères.

Avant de démarrer l'installation, vérifiez que les produits sélectionnés sont au complet.

Installation sous Windows Vista

Lors de l'installation sous Windows Vista, un message proposant l'installation du logiciel pilote peut s'afficher. Vous devez accepter cette installation pour un fonctionnement correct des logiciels. Pour inhiber l'affichage répété de ce message, activez dans la boîte de dialogue du message la case à cocher "Toujours faire confiance aux logiciels de SIEMENS AG"

Calcul de l'espace mémoire nécessaire

Le setup de Premium Studio 2009 calcule l'espace mémoire nécessaire sur votre système cible pour les produits sélectionnés. L'espace mémoire effectivement requis dépend toutefois de nombreux facteurs, de sorte que cette indication ne représente qu'une valeur approximative. Les données calculées valent pour une nouvelle installation, l'espace mémoire effectivement nécessaire pour l'actualisation ou la mise à niveau d'installations existantes pouvant être nettement plus faible que celui calculé.

Enregistrement

Avec Premium Studio 2009, vous pouvez enregistrer (fonction RECORD) la sélection des produits à installer. Si vous sélectionnez cette fonction dans l'une des premières boîtes de dialogue du programme d'installation, celui-ci crée après la dernière boîte de dialogue de l'installation le fichier "ra_auto.ini". Au début de l'installation s'affiche une boîte de dialogue qui vous permet de sauvegarder ce fichier sous un chemin quelconque - l'installation proprement dite n'est pas exécutée lors de cet enregistrement. Vous pouvez alors, avec le setup de Premium Studio et le fichier enregistré, procéder à une installation identique sur autant d'ordinateurs que vous le désirez.

Démarrage du setup de Premium Studio avec un paramètre d'appel

Lorsque vous souhaitez exécuter l'installation enregistrée, copiez le fichier d'enregistrement "ra_auto.ini" sans en modifier le nom dans le même répertoire que le fichier de démarrage "setup.exe" de Premium Studio 2009. Il peut s'agir d'un lecteur local ou d'un lecteur de réseau. Ainsi, l'installation enregistrée est automatiquement exécutée à chaque démarrage du fichier setup.exe sur ce lecteur.

Le setup d'installation de Premium Studio peut également être démarré avec un paramètre d'appel :

<lecteur DVD>\SETUP.EXE /silent=<chemin et nom du fichier d'enregistrement>
<chemin et nom du fichier d'enregistrement> étant le chemin d'accès complet, par ex. :

D:\PremiumStudio2009\RA_AUTO.INI

Le seul nom autorisé pour le fichier d'enregistrement est RA_AUTO.INI.

Exemples :

- D:\ PremiumStudio2009\SETUP.EXE
- D:\ PremiumStudio2009\SETUP.EXE /silent=C:\windows\RA_AUTO.INI

Boîtes de dialogue du programme d'installation de produits individuels

L'installation de produits individuels avec le programme setup de Premium Studio peut requérir des saisies dans les boîtes de dialogue du programme d'installation du produit. Il en va de même en cas d'installation à partir d'un fichier d'enregistrement.

Séquence STEP 7 et WinCC

Si vous souhaitez utiliser ces deux produits sur un ordinateur, vous devez installer STEP 7 avant WinCC. Si vous avez déjà un système sur lequel WinCC est installé, vous devez désinstaller ce produit, puis installer STEP 7 avant de réinstaller WinCC.

Lisez les remarques du paragraphe "Installation/désinstallation" dans le fichier Lisezmoi de WinCC avant de désinstaller WinCC.

Séquence STEP 7 et WinCC *flexible*

Si vous souhaitez utiliser ces deux produits sur un ordinateur, vous devez installer STEP 7 avant WinCC *flexible*. Si vous avez déjà un système dans lequel WinCC *flexible* est installé, vous devez désinstaller ce produit, puis installer STEP 7 avant de réinstaller WinCC *flexible*.

Lisez les remarques du paragraphe "Installation/désinstallation" dans le fichier Lisezmoi de WinCC flexible avant de désinstaller WinCC *flexible*.

Installation a posteriori de Premium Studio 2009

Des boîtes de dialogue des setups des produits peuvent apparaître en cas d'installation a posteriori de Premium Studio 2009. Vous êtes alors dans l'obligation d'intervenir.

Version OEM de STEP 7

Si vous sélectionnez "STEP 7" lors de l'installation de Premium Studio, un message peut apparaître signalant qu'une version OEM de STEP 7 est déjà installée. La version OEM de STEP 7 peut avoir été installée par le produit Drive ES, par exemple. Pour désinstaller cette version OEM, vous devez désinstaller le produit ayant installé cette version.

Installez alors d'abord "STEP 7", puis le produit ayant précédemment installé la version OEM.

SIMOTION Scout

Si vous souhaitez installer SIMOTION SCOUT 4.1.2.0 et qu'une version antérieure de ce logiciel (inférieure à 4.1.2.0) est déjà installée sur votre ordinateur, vous devez d'abord désinstaller l'ancienne version.

HMI Advanced

Si vous avez installé HMI Advanced avec une version antérieure de Premium Studio et que vous souhaitez installer la version 07.03.03.00 de ce logiciel, vous devez sélectionner explicitement ce logiciel dans la boîte de dialogue correspondante.

WinCC flexible

Si WinCC flexible 2005 est installé sur votre ordinateur, vous devez impérativement exécuter le programme "LicSave.exe" avant de procéder à la mise à niveau. Le programme se trouve sur le DVD1 sous "WinCCFlexibleFLEX2008+SP1\WinCCflexible\CleanupSupportTool".

Si vous omettez cette étape, vous risquez de perdre les informations relatives à la licence sur le PC.

WinAC RTX

Le message suivant peut s'afficher pendant l'installation de WinAC RTX sur un PC multiprocesseur ou un PC Hyperthreading : "s7oiehsx.exe – Error in application".

Ce message n'a aucun impact sur l'installation. Vous pouvez l'ignorer et cliquer sur OK pour poursuivre.

Pendant la désinstallation et lors de la mise à niveau, un message demandant si vous voulez effectuer un redémarrage s'affiche. Vous devez impérativement répondre par "non" afin de garantir le déroulement correct des opérations.

WinCC Excel Workbook Wizard

Si vous avez installé l'assistant Excel Workbook Wizard lors d'une installation antérieure de WinCC, vous devez supprimer cet assistant de WinCC à l'aide du panneau de configuration Windows avant de procéder à la mise à niveau.

WinCC ProAgent

La génération WinCC-ProAgent online (génération ProAgent pendant l'exécution de WinCC Runtime) de messages de diagnostic de process n'est pas autorisée pour le moment. Si vous avez besoin de cette fonctionnalité, veuillez vous adresser au support technique SIMATIC.

SIRIUS Engineering

Lors de la mise à niveau des produits SIRIUS Engineering, vous devez, le cas échéant, sélectionner également l' "Intégration à STEP 7" correspondante dans le cadre de l'installation.

SIMATIC Maintenance Station

Vous pouvez choisir les paquets "Engineering" et "Client".

Vous recevez l'option "Server" en installation SIMATIC Net.

Utilisation de Drive Control Charts (DCC) avec SIMOTION Scout, Drive ES Starter et S7-Technology

DCC requiert obligatoirement l'utilisation de CFC V7.0 SP1 HF3.

Remarque

En cas d'utilisation de DCC, il ne faut pas installer les produits suivants :

- CFC V7.1
- Version Cross Manager V7.1
- SIMATIC Version Trail V7.1
- SIMATIC TIA Maintenance Station V2.0
- D7-SYS V7.1

Si l'un de ces produits est déjà installé, supprimez-le via le panneau de configuration Windows.

Procédez de la manière suivante pour installer CFC V7.0 SP1 HF3 :

- Insérez le DVD 4/4 dans le lecteur.
- Démarrez l'installation de CFC V7.0 SP1 en sélectionnant le Setup : CFC_V7.0 SP1 HF3\01_Basis_CFC_V7.0.1.0\Disk1\setup.exe
- Redémarrez ensuite votre ordinateur.
- Démarrez l'installation de CFC V7.0 SP1 Hotfix 3 en sélectionnant le Setup : CFC_V7.0 SP1 HF3\02_HF3_CFC_V7.0.1.3\Disk1\setup.exe
- Redémarrez ensuite votre ordinateur.

WinCC V7.0 SP1 - Patch 1

Le DVD 4/4 comprend le Patch 1 pour WinCC V7.0 SP1. Les corrections contenues dans ce Patch ainsi que la marche à suivre pour les installer sont décrites dans le document "WinCC V7.0 SP1 Patch1\ WinCCPatch.doc".

Sélection de la langue pour le setup de Premium Studio

Si vous n'installez pas tous les produits en même temps, veillez à sélectionner pour le setup la même langue que celle de la première installation lors de l'installation a posteriori d'autres produits. En effet, la langue d'installation a des conséquences sur la langue standard de certaines produits, ce qui peut provoquer des problèmes dans ces produits après la mise à niveau.

1.7 Mise à niveau

Mise à niveau de SIMATIC RF-MANAGER 2008

Un message d'erreur du serveur SQL peut être généré lors de la mise à niveau de Premium Studio 2008 Second Edition à Premium Studio 2009. Acquittez-le et redémarrez le système.

1.8 Désinstallation

Désinstallation de produits Premium Studio 2009

Premium Studio vous offre la possibilité de désinstaller les programmes que vous avez installés à l'aide du programme Setup de Premium Studio.

Lors de la désinstallation de certains produits, des boîtes de dialogue du programme Setup peuvent s'afficher. Vous êtes alors dans l'obligation d'intervenir.

La désinstallation par ce moyen n'est pas prise en charge pour certains produits.

Désinstallation de WinCC flexible

Lisez les remarques du paragraphe "Installation/désinstallation" dans le fichier Lisezmoi de WinCC flexible avant de désinstaller WinCC flexible.

Désinstallation du progiciel de configuration "SINUMERIK HMI configuring package WinCC flexible" ou de WinCC flexible.

Si vous avez installé le produit "SINUMERIK HMI configuring package for WinCC Flexible" sur votre ordinateur et que vous désinstallez ce produit ou WinCC Flexible ES, vous devez ensuite complètement désinstaller les produits suivants puis les réinstaller :

- SIMATIC NET
- WinCC, y compris tous les progiciels optionnels

Désinstallation de SIMATIC D7-SYS

La désinstallation de SIMATIC D7-SYS supprime quelques fichiers qui sont nécessaires à Drive ES Starter. C'est pourquoi il est préférable de désinstaller également Drive ES Starter.

1.9 Clés de licence et autorisations

Installation des clés de licence et des autorisations

Il est possible d'installer les clés de licence ou autorisations requises après l'installation des produits, via l'outil d'autorisation "Automation License Manager".

1.10 Documentation

Documentation disponible

Les notes de version (Release Notes) et les documentations des produits s'appliquent aux produits correspondants.

Vous trouverez ces documentations dans le répertoire "_Manuals" du DVD 4 ou sur votre système cible après l'installation des produits correspondants.

Index

A

Autorisations, 17

C

CFC, 6, 9
Conditions d'installation requises, 9, 11

D

D7 SYS, 6, 9
DataManagement, 6, 9
Documentation, 18

E

Environnement logiciel requis, 11
Environnement matériel requis, 9

F

Fourniture, 6

H

HMI Advanced, 6, 9

I

Installation, 12

M

Maintenance Station, 6, 9, 15
Microsoft .Net Framework, 11
Microsoft SQL-Server, 6, 9
Modular PID Control, 6, 9

O

Octroi de licence, 5

P

Paramètres d'appel, 13
PCU50.3, 9
PID Self Tuner, 6, 9

R

RFID Systems, 6, 9
RF-Manager, 6, 9

S

S7 Distributed Safety, 6, 9
S7 Technology, 6, 9
S7-GRAPH, 6
S7-HiGraph, 6, 9
S7-PDIAG, 6, 9
S7-PLCSIM, 6, 9
S7-SCL, 6, 9
Setup, 12
SIMATIC iMAP, 6, 9
SIMATIC Logon, 6, 9
SIMATIC NET, 6, 9
SIMATIC PDM, 6, 9
SIMOTION Scout, 6, 9
SINEMA E, 6, 9
SINUMERIK HARDWARE, 6, 9
SINUMERIK HMI for WinCC flexible, 6, 9, 17
SINUMERIK Toolbox 810D/840D, 6, 9
SIRIUS, 6, 9
Standard PID Control, 6, 9
STEP 7, 6, 9, 14

T

Teleservice Software, 6, 9
TRANSLINE 2000 HMI Pro, 6, 9

V

Version Cross Manager, 6, 9
Version Trail, 6, 9

W

WinAC RTX, 6, 9, 15
WinCC, 6, 9, 10, 14, 15
WinCC flexible, 6, 9, 14, 15, 17
Windows Vista, 6, 9, 11, 12
Windows XP Professionnel, 9, 11