

SIEMENS

SITOP power 2
SITOP power 5
SITOP power 5
SITOP power 10
SITOP power 10


6EP1331-2BA00
6EP1333-2BA00
6EP1333-2AA00
6EP1334-2BA00
6EP1334-2AA00

Betriebsanleitung
Operating instructions
Instructions
Istruzioni di servizio
Instrucciones


Best. Nr.: C98130-A7503-A1-04-19




Maßbild
Dimension drawings
Encombremet
Dimensioni d'ingombro
Croquis acotado



Einstellung R230. *Zuerst Warnhinweise lesen!*
Adjustment R230. *Read Warnings first!*
Reglage de R230. *Lire auparavant les avertissements!*
Impostazione R230. *Si prega di leggere le avvertenze di pericolo!*
Ajuste de la R230. *Leer primero las instucciones preventivas!*



Montage
Installation
Montage
Montaggio
Montaje



Hinweis

Diese Betriebsanleitung enthält aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und kann auch nicht jeden denkbaren Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigen. Weiterführende Hinweise erhalten Sie über die örtliche Siemens-Niederlassung bzw. aus dem Katalog KT 10 Stromversorgungen SITOP power. Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Note

These instructions cannot claim to cover all details of possible equipment variations, nor in particular can they provide for every possible example of installation, operation or maintenance. Further information is obtainable from your local Siemens office or from Catalog KT 10 Power Supplies SITOPpower. Subject to change without prior notice.

Note

Pour des raisons de clarté, cette notice ne contient pas toutes les informations de détail relatives à tous les types du produit et ne peut pas non plus tenir compte de tous les cas d'installation, d'exploitation et de maintenance imaginables. Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre agence Siemens ou consultez le catalogue KT 10 Alimentations SITOP power. Sous réserve de modifications techniques.

Nota

Ai fini della chiarezza le presenti istruzioni di servizio non contengono tutte le informazioni dettagliate su tutti i tipi del prodotto e non possono nemmeno trattare tutti i casi di installazione, di esercizio o di manutenzione. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla filiale Siemens di zona o consultare il catalogo KT 10 Alimentatori SITOPpower. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche.

Nota

Por razones de claridad, estas instrucciones no contienen todas las informaciones detalladas relativas a todos los tipos del producto ni pueden considerar todos los casos de instalación, de operación y de mantenimiento imaginables. Para más información, contacte con la sucursal local de Siemens o consulte el catálogo KT 10 Fuentes de alimentación SITOP power. Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso.



WARNHINWEISE

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Geräten kann deshalb zu Tod oder schweren Körperverletzungen sowie zu erheblichen Sachschäden führen. Nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal darf an diesem Gerät oder in dessen Nähe arbeiten. Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Aufstellung und Montage voraus.

Die Betätigung des Potentiometers R230 ist nur mittels isoliertem Schraubendreher nach DIN7437 zulässig, da unbeabsichtigt im Inneren des Gerätes Teile mit gefährlicher elektrischer Spannung berührt werden können.



ACHTUNG

Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB). Nur geschultes Personal darf das Gerät öffnen.

Beschreibung und Aufbau

Die SITOP-Stromversorgungen 24V/2A, 5A, 10A sind Einbaugeräte. Für die Installation der Geräte sind die einschlägigen DIN/VDE-Bestimmungen oder die länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Primär getaktete Stromversorgungen zur Montage auf Normprofiltschiene DIN EN 50022-35x15/7,5.

Zum Anschluss an 1 phasiges Wechselstromnetz 120 oder 230V, 50/60Hz.

Ausgangsspannung +24V DC, potentialfrei, kurzschluss- und leerlauffest.

Technische Daten

6EP1331-2BA00	6EP1333-2BA002BA00 (2AA00)	6EP1334-2AA00
----------------------	-----------------------------------	----------------------

Eingangsgrößen

Eingangsnennspannung:
120/230V, 50/60Hz

Arbeitsspannungsbereich:

93-132V	93-132V	85-132V
187-264V	187-264V	187-264V

Überspannungsfest
nach EN 61000-4-1 A.2

Wirkungsgrad bei Vollast und 230V:

>82%	87%	89%
------	-----	-----

Einschaltstrombegrenzung (25°C) serienmäßig bei 230V AC:

<14A, 0,3A ² s	32A, 0,8A ² s	65A, 3,3A ² s
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Netzseitig empfohlener LS-Schalter Charakt. C.

3A	6A	10A
----	----	-----

Eingangsstrom bei 120/230V:

0,9/0,6A	2,2/0,9A (2,2/1,3A)	5,5/2,1A (5,5/3,2A)
----------	------------------------	------------------------

Leistungsaufnahme:

58W	138W	270W
-----	------	------

Montagehinweise

Das Gerät ist zwecks ordnungsgemäßer Entwärmung vertikal so zu montieren, dass die Eingangsklemmen und die Ausgangsklemmen unten sind. Unterhalb und oberhalb des Gerätes soll mindestens ein Freiraum von je 50mm eingehalten werden.

Der Anschluss der Versorgungsspannung (AC 120/230V) und der notwendigen Brücke für den 120V Bereich muss gemäß VDE 0100 und VDE 0160 ausgeführt werden. Eine Schutzeinrichtung (Sicherung) und Trenneinrichtung zum Freischalten der Stromversorgung muss vorgesehen werden.



Vor Beginn der Installations- oder Instandhaltungsarbeiten ist der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Bei Nichtbeachtung kann das Berühren spannungsführender Teile Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

Beim Betrieb des Gerätes im 120V Bereich muss eine Brücke zwischen den beiden „AC120V-JUMPER“-Klemmen verdrahtet werden. Diese muss hinsichtlich Querschnitt und Isolation wie die Netzanschlussleitungen beschaffen sein. Die Länge darf 100mm nicht überschreiten.

Achtung: Auch die notwendige Brücke führt gefährliche elektrische Spannung!

Anschluss- und Klemmenbelegung

Klemmen	Funktion	Anschlusswert	Bemerkung
L1, N	Eingangsspannung AC 120/230 V	0,5 ... 2,5mm ²	Schraubklemmen Verwenden Sie einen Schraubendreher mit 3,5mm Klängenbreite empfohlenes Anzugsmoment 0,5-0,7Nm
PE	Schutzleiter	22...12 AWG	
AC 120V-JUMPER	notwendige Brücke für den Arbeitsspannungsbereich 93-132V		
L+, M	Ausgangsspannung DC 24 V		

Ausgangsgrößen

Ausgangsgleichspannung:

Auslieferungszustand: 24V ±1% (Nennspannung)
Einstellbereich mittels Schraubendreher an Potentionmeter R230 (Geräteunterseite, Position siehe Seite2) von 22,8-26,4V
(6EP1334-2xA00: 22,8-28V)

Welligkeit der Ausgangsspannung:
<150mV_{ss} Restwelligkeit
<240mV_{ss} Schaltspitzen

Ausgangsgleichstrom:

0-2A	0-5A	0-10 (12)A
------	------	------------

Parallelschaltung zur Leistungserhöhung bzw. Serienschaltung zur Spannungserhöhung von zwei gleichartigen Geräten ist zulässig (Hinweise siehe Katalog KT10).

Umgebung

Temperatur
für Lagerung und Transport: -25 bis +85°C
für Betrieb: 0 bis +60°C

Reduktion der max. zul. Umgebungstemperatur:

bei Parallelbetrieb:	um -10°C
bei Ausgangsspannung >24V:	um -10°C
bei Dauer- Ausgangsstrom >10A (6EP1334-2xA00):	um -15°C

Treten mehrere der genannten Betriebsfälle gleichzeitig auf, sind diese Temperatureduktionen zu addieren.

Feuchtekategorie:

entsprechend Klimaklasse 3K3 nach EN 60721

Luftselbstkühlung

Schutz- und Überwachungsfunktion

statische Strombegrenzung: typ. 1,1-1,3 I_{herrn}

Verhalten im Kurzschlussfall (Ausgang):
selbsttätiger Wiederanlauf

Netzausfallüberbrückung:
>20ms bei Vollast und 93/187V
>10ms bei Vollast und 93/187V für 6EP133x-2BA00 Geräte

eingebaute Sicherung:

T 1,6A/250V	T 3,15A/250V	T 6,3A/250V
-------------	--------------	-------------

Vorschriften

Schutzart: IP20 nach IEC 529

Schutzklasse: 1 nach IEC 536

Sicherheit nach VDE 0160 und VDE 0805 (EN60950): SELV

Störaussendung: nach EN 50081-1, funkenstört nach EN 55022, Grenzwertkurve B

Störfestigkeit: nach EN 50082-2 incl. Table A4

Für die 6EP133x-2BA00 Geräte gilt:
Begrenzung der Eingangsstromoberwellen nach EN 61000-3-2

UL508 FILE E143289

**WARNING**

Hazardous voltages are present in this electrical equipment during operation. Failure to properly maintain the equipment can result in death, severe personal injury or substantial property damage. Only qualified personnel is allowed to work on or around this equipment. The successful and safe operation of this equipment is dependent on proper handling, installation and operation. Potentiometer R230 is only allowed to be actuated using an insulated screwdriver to DIN 7437, because accidental contact may be made with parts inside the equipment carrying dangerous electrical voltage.

**CAUTION**

Electrostatically sensitive device (ESD). The device may only be opened by qualified personnel.

Description and construction

The SITOP 24V/2A, 5A, 10A power supplies are rail-mounted built-in units. The relevant DIN/VDE regulations or equivalent local regulations must be observed during installation.

Primary switched-mode power supply for mounting on a DIN EN 50022-35x15/7.5 standard.

For connection to 120 or 230V, 50/60Hz single-phase AC system.

Output voltage +24V DC, potential-free, protected against short-circuit and open-circuit conditions.

Technical specifications

6EP1331-2BA00	6EP1333-2BA00 (2AA00)	6EP1334-2BA00 (2AA00)
---------------	-----------------------	-----------------------

Input data

AC input voltage:

120/230V, 50/60Hz

Tolerance

93-132V	93-132V	85-132V
187-264V	187-264V	187-264V

Overvoltage proof:

according to EN61000-4-1 A.2

Efficiency at full load and 230V:

>82% 87% 89%

Limitation of inrush current (25°C) standard at 230V AC:

<12A, 0,3A ² s	32A, 0,8A ² s	65A, 3,3A ² s
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Recommended circuit breaker, characteristic C.

3A	6A	10A
----	----	-----

Input current(120/230V):

0.9/0.6A	2.2/0.9A (2.2/1.3A)	5.5/2.1A (5.5/3.2A)
----------	---------------------	---------------------

Power consumption:

58W	138W	270W
-----	------	------

Weight

0.38kg/0.83lb.	0.75kg/1.65lb. (0,57 kg/1.25lb.)	1.08kg/2.38lb. (0,78kg/1.72lb.)
----------------	----------------------------------	---------------------------------

Output variables

DC output voltage:

As-delivered condition: 24V ±1% (nominal voltage)
Adjustable with screwdriver at potentiometer R230 (on underside of device, see page 2) from 22.8 to 26.4V (6EP1334-2xA00: 22.8-28V)

Ripple content of output voltage:

<150mV_{ss} ripple
<240mV_{ss} spikes

DC output current:

0-2A 0-5A 0-10 (12)A

Two units of the same type may be connected in parallel to increase the power output or in series to increase the voltage (see notes in Catalog KT10).

Environmental conditions

Temperature

Non-operating: -25 to +85°C (-13 to +185°F)

Operating: 0 to +60°C (+32 to +140°F)

Reduction of max. permissible ambient temperature:

with parallel operation: by -10°C (-18°F)
with output voltage >24V: by -10°C (-18°F)
with continuous output current >10A (6EP1334-2xA00): by -15°C (-27°F)

If several of these operating condition arise at the same time, the temperature reductions are to be added.

Humidity rating:

according to EN 60721 class 3K3

Natural air convection cooling

Protection and monitoring functions

Current limitation:

Typ. 1.1 - 1.3 I_{rated}

Response to short-circuit (output):

Automatic restart

Mains buffering time:

>20ms at 93/187V line voltage and full load

>10ms at full load and 93/187V for 6EP133x-2BA00 devices

Fuse: Slow-acting

1.6A/250V 3.15A/250V 6.3A/250V

Standards and specifications

Degree of protection: IP20 to IEC 529

Degree of protection: 1 to IEC 536

Safety to EN60950: SELV

Emission: EN 50081-1, RI suppression to EN55022, limit curve B

Noise immunity: EN 50082-2 incl. Table A4

For the 6EP133x-2BA00 units, the input current harmonics are limited according to EN 61000-3-2.

UL508 FILE E143289

Installation

To ensure adequate cooling, the device must be installed vertically, with the input and output terminals at the bottom. Be sure to leave a minimum free space of 50mm (2in.) above and below the device.

The supply voltage (AC 120/230V) and necessary jumper for the 120V range must be connected in accordance with VDE 0100 and VDE 0160. A protective device (fuse) and an isolating device for disconnecting the power supply must be provided.



The mains switch has to be switched off and prevented from being switched on again before installation or maintenance. If these rules are not adhered to, contact with live parts or improper use can result in death or severe personal injury.

If the equipment is operated in the 120V range, a jumper must be wired between the two "AC120V-JUMPER"-terminals. It must have the same cross-section and insulation as the power supply cables. It must not be longer than 100mm (4in.).

Important: The necessary jumper also carries dangerous electrical voltage!

Connections and terminal assignment

Terminals	Function	Connected load	Remarks
L1, N	Input voltage AC 120/230 V	0.5 ... 2.5mm ²	Screw-type terminals Use a screwdriver with a blade width of 3.5mm (0.14in.) Recommended tightening torque 0.5 to 0.7Nm (4.5 to 6.2lb.in.)
PE	Protective earth conductor	22...12 AWG	
AC 120V-JUMPER	necessary jumper for operating voltage range 93-132V		
L+, M	Output voltage DC 24 V		



MARQUES D'AVERTISSEMENT

Le fonctionnement d'un équipement électrique implique nécessairement la présence des tensions dangereuses sur certaines de ces parties. Toute utilisation et/ou intervention contraires aux règles de l'art peuvent donc conduire à la mort, à des lésions corporelles graves ou à des dommages matériels importants. Seules des personnes qualifiées doivent travailler sur cet appareil ou dans son voisinage. Le fonctionnement correct et sûr de cet équipement présuppose un transport, un stockage, une installation et un montage conformes aux règles de l'art.

L'actionnement du potentiomètre R230 n'est autorisé qu'avec un tournevis isolé (DIN 7437) en raison du risque de contact accidentel avec des pièces sous tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.



ATTENTION

Composants sensibles aux décharges électrostatiques (EGB).L'appareil ne doit être ouvert que par du personnel initié.

Description et constitution

Les alimentations SITOP 24V/2A; 5A; 10A sont des appareils encastrables. L'installation de ces appareils doit se faire en conformité avec les normes et réglementations nationales.

Alimentation à découpage pour l'encliquetage sur profilé chapeau normalisé EN 50022-35x15/7,5.

Il s'agit d'un bloc d'alimentation à grande plage d'entrée pour raccordement à un réseau monophasé 120V ou 230V, 50/60Hz

Tension de sortie +24V DC, libre de potentiel, Tenue aux courts-circuits et au fonctionnement à vide.

Caractéristiques techniques

6EP1331-2BA00	6EP1333-2BA00 (2AA00)	6EP1334-2BA00 (2AA00)
----------------------	------------------------------	------------------------------

Grandeurs d'entrée

Tension alternative d'entrée:
120/230V, 50/60Hz

Tolérance:

93-132V 187-264V	93-132V 187-264V	85-132V 187-264V
---------------------	---------------------	---------------------

Tenue aux surtensions en sortie:
selon EN61000-4-1 A.2

Rendement à pleine charge et 230V:
>82% 87% 89%

Limitation du courant d'appel (25°C) standard à 230V AC:
<12A, 0,3A²s 32A, 0,8A²s 65A, 3,3A²s

Disjoncteur de protection de ligne recommandé caractéristique C.
3A 6A 10A

Courant d'entrée (120/230V):
0,9/0,6A 2,2/0,9A (2,2/1,3A) 5,5/2,1A (5,5/3,2A)

Puissance absorbée:
58W 138W 270W

Poids

0,38kg	0,75kg (0,57kg)	1,08kg (0,78kg)
--------	-----------------	-----------------

Grandeurs de sortie

Tension continue de sortie:
Réglage à la livraison: 24V ±1%
Réglage entre 22,8-26,4V par potentiomètre R230 avec tournevis (face inférieure, position voir page 2) (6EP1334-2xA00: 22,8-28V)

Ondulation résiduelle:
<150mV_{ss} ondulation résiduelle
<240mV_{ss} pointes de commutation

Courant continu de sortie:
0-2A 0-5A 0-10 (12)A

Couplage possible de deux alimentations en parallèle pour augmentation de puissance et en série pour augmentation la tension (voir remarques dans catalogue KT 10)

Conditions d'environnement

Température stockage et transport: -25 à +85°C
en service: 0 à +60°C
Réduction de la température ambiante admissible max.: en marche en parallèle : de -10 °C pour une tension de sortie > 24 V : de -10 °C pour un courant de sortie permanent > 10 A (6EP1334-2xA00) : de -15 °C
Si plusieurs des situations de service indiquées se présentent en même temps, il y a lieu d'additionner ces réductions de température.

Classe d'humidité:
selon EN60721 classification climatique 3K3
Refroidissement par libre circulation

Fonctions de protection et de surveillance

Limitation de courant:
typ. 1,1 - 1,3 I_{enn}

Comportement sur court-circuit:
redémarrage automatique

Temps de maintien:
>20ms à pleine charge et 93/187V
>10ms à pleine charge et 93/187V pour app. 6EP133x-2BA00

Fusible incorporé:
T 1,6A/250V T3,15A/250V T 6,3A/250V

Prescriptions

Degré de protection: IP20 selon IEC 529

Classe de protection: 1 selon IEC 536

Sécurité selon EN60950: TBTS

Niveau d'émission: EN 50081-1, Antiparasitage selon EN 55022 caractéristique B

Immunité: EN 50082-2 incl. Table A4

Sur les appareils 2BA00, les harmoniques d'entrée sont limitées en conformité avec EN 61000-3-2.

UL508 FILE E143289

Montage

Pour un refroidissement conforme aux règles l'appareil doit être monté verticalement d'une telle façon que les bornes d'entrée et les bornes de sortie se trouvent en bas. Au-dessous et au-dessus de l'appareil on doit observer un espacement d'au moins 50mm.

Le raccordement de la tension d'alimentation (AC 120/230V) et le pontage nécessaire pour 120V doivent être réalisés conformément à VDE 0110 et VDE 0160. Un dispositif de protection (fusible) et un dispositif de sectionnement permettant la mise hors tension doivent être prévus.



Avant le début des travaux d'installation ou de maintenance, le disjoncteur principal doit être ouvert et assuré contre toute reffermeture intempestive. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence un contact avec une des parties sous tension et conduire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

Si l'appareil fonctionne dans la plage de tension d'entrée 120V, il faut ponter les deux bornes "AC 120V-JUMPER". Le conducteur de pontage doit présenter la même section et la même isolation que les conducteurs de branchement du réseau. Sa longueur ne doit pas excéder 100 mm.

Attention: le pontage nécessaire est lui aussi sous tension dangereuse !

Bornes et caractéristiques de branchement

Bornes	Fonction	Section	Observations
L1, N	Tension d'entrée AC 120/230 V	0,5 ... 2,5mm ²	Bornes à vis Utiliser un tournevis avec lame de 3,5mm de large Couple de serrage recommandé 0,5-0,7Nm
PE	Conducteur de protection	22...12 AWG	
AC 120V-JUMPER	Bornes à ponter pour tension d'entrée dans la plage 93-132V		
L+, M	Tension de sortie DC 24 V		

**PERICOLO**

Durante il funzionamento, alcune parti degli apparecchi elettrici si trovano inevitabilmente sotto tensione pericolosa. L'uso inappropriato di questi apparecchi può quindi causare la morte, gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali. Interventi sull'apparecchio o nelle sue vicinanze vanno eseguiti solo da personale qualificato. Premesse per un funzionamento corretto e sicuro dell'apparecchio sono trasporto, magazzinaggio, installazione e montaggio accurati. Per mettere in funzione il potenziometro R230 va usato esclusivamente un cacciavite isolato sec. DIN 7437 in quanto all'interno dell'apparecchio possono verificarsi contatti accidentali con parti sotto tensione pericolosa.

**ATTENZIONE**

Componenti sensibili alle scariche elettrostatiche (ESD). L'apparecchio può essere aperto solo da personale qualificato.

Descrizione e montaggio

Gli alimentatori SITOP 24V/2A, 5A, 10A sono apparecchiature ad incasso. L'installazione deve essere effettuata osservando le rispettive norme DIN/VDE o le corrispondenti prescrizioni nazionali.

Alimentatore con primario in switching per il montaggio su sbarra a profilo normalizzato EN 50022-35x15/7,5.

Idoneo per il collegamento a reti a corrente alternata monofase 120 o 230V, 50/60Hz.

Tensione d'uscita +24V DC, con separazione galvanica, Test di cortocircuito e marcia a vuoto.

Dati tecnici

6EP1331-2BA00	6EP1333-2BA00 (2AA00)	6EP1334-2BA00 (2AA00)
----------------------	------------------------------	------------------------------

Valori d'ingresso

Tensione nominale d'ingresso:
120/230V, 50/60Hz

Campo della tensione di lavoro:

93-132V	93-132V	85-132V
187-264V	187-264V	187-264V

Resistente alle sovratensioni:
secondo EN61000-4-1 A.2

Rendimento a pieno carico e 230V:
>82% 87% 89%

Limitazione corrente d'inserzione (25°C, 230V AC)
di serie:

<12A, 0,3A ² s	32A, 0,8A ² s	65A, 3,3A ² s
---------------------------	--------------------------	--------------------------

Interruttore di potenza caratteristica C consigliato:
3A 6A 10A

Corrente d'ingresso (120/230V):
0,9/0,6A 2,2/0,9A (2,2/1,3A) 5,5/2,1A (5,5/3,2A)

Absorbimento di potenza:
58W 138W 270W

Peso

0,38kg	0,75kg (0,57kg)	1,08kg (0,78kg)
--------	-----------------	-----------------

Valori d'uscita

Tensione continua d'uscita:

Stato di fornitura: 24V ±1%

Campo di regolazione del potenziometro R230 mediante cacciavite isolato (parte inferiore dell'apparecchio, per la posizione vedere pagina 2) da 22,8-26,4V (6EP1334-2xA00: 22,8-28V)

Ondulazione della tensione d'uscita:

<150mV_{ss} Ondulazione residua
<240mV_{ss} Carico max.

Corrente continua d'uscita:

0-2A 0-5A 0-10 (12)A

È consentito il collegamento in parallelo o il collegamento in serie di due apparecchi per incrementare rispettivamente la potenza e la tensione (vedere il catalogo KT10).

Ambiente

Temperatura

per magazzinaggio e trasporto: -25...+85°C
in esercizio: 0...+60°C

Riduzione della temperatura ambiente max. consentita

con funzionamento in parallelo di -10 °C

con tensione di uscita > 24 V di -10 °C

con tensione di uscita permanente > 10 A di -15 °C

Qualora siano presenti più stati di funzionamento contemporaneamente è necessario sommare tra loro le riduzioni di temperatura.

Classe di umidità:

sec. EN60721 classificazione climatica 3K3

Autoraffreddamento ad aria

Funzioni di protezione e di sorveglianza

Limitazione statica di corrente:
tip. 1,1 - 1,3 I_{nom}

Comportamento in cortocircuito (uscita):
riavviamento automatico

Tamponam. con mancanza rete:

>20ms a pieno carico e 93/185V

>10ms a pieno carico e 93/187V per apparecchi 6EP133x-2BA00

Fusibile integrato:

T 1,6A/250V T3,15A/250V T 6,3A/250V

Norme

Grado di prot.: IP20 sec. IEC 529

Classe di protezione 1 sec. IEC 536

Sicurezza sec. EN 60950: SELV

Interferenze sec. EN 50081-1, protez. contro radiodisturbi sec. EN 55022, curva valori limite B

Resistenza ai disturbi: EN 50082-2 incl. Table A4

Per gli apparecchi 6EP133x-2BA00: limitazione delle armoniche della corrente di ingresso secondo EN 61000-3-2.

UL508 FILE E143289

Montaggio

Per garantire la dissipazione del calore montare l'apparecchio verticalmente in modo che i morsetti d'ingresso e di uscita siano sul lato inferiore dell'apparecchio. Al di sotto e al di sopra dell'apparecchio dev'essere osservato uno spazio libero di almeno 50mm.

Il collegamento della tensione di alimentazione (120/230 V AC) e del ponticello necessario per il campo 120V deve essere eseguito secondo VDE 0100 e VDE 0160. Devono essere previsti un dispositivo di protezione (fusibile) e un dispositivo per isolare l'alimentatore.



Prima di iniziare lavori di installazione o di manutenzione disinserire l'interruttore principale e assicurarsi che non sia possibile una reinserzione. La mancata osservanza o l'uso inadeguato degli apparecchi potrà provocare la morte o gravi lesioni al contatto con le parti che si trovano sotto tensione.

Per il funzionamento dell'apparecchio nel campo 120V è necessario collegare fra i due morsetti "AC 120V-JUMPER" un ponticello. La sezione e l'isolamento del ponticello devono corrispondere a quelli dei conduttori di allacciamento alla rete. La lunghezza non deve superare i 100mm.

Attenzione: Anche il ponticello necessario si trova sotto tensione pericolosa !

Allacciamento e assegnazione dei morsetti

Morsetti	Funzione	Val. allacc.	Annotazione
L1, N	Tensione di ingresso AC 120/230 V	0,5 ... 2,5mm ²	Morsetti a vite Impiegare un cacciavite con tagliente di 3,5mm Coppia di serraggio consigliata 0,5-0,7Nm
PE	Conduttore di protezione	22...12 AWG	
AC 120V-JUMPER	ponticello necessario per il campo di tensione di lavoro di 93-132V		
L+, M	Tensione di uscita DC 24 V		



INSTRUCCIONES PREVENTIVAS

Durante el funcionamiento de los equipos eléctricos, determinadas partes de los mismos se encuentran forzosamente bajo tensión peligrosa. Por ello, cualquier manipulación incorrecta en ellos puede provocar la muerte o lesiones graves así como daños materiales considerables. En este equipo o en sus proximidades solo deberá trabajar personal adecuadamente calificado. El perfecto y seguro funcionamiento de este equipo presupone que ha sido transportado, almacenado, instalado y montado correctamente.

Solo se permite ajustar el potenciómetro R230 usando un destornillador aislado conforme a DIN 7437, ya que si no hay peligro de tocar accidentalmente piezas sometidas a tensión peligrosa situadas en el interior del aparato.



ATENCIÓN

Componentes sensibles a las cargas electrostáticas (ESD). Este equipo sólo podrá ser abierto por personal cualificado.

Descripción y estructura

La fuente de alimentación SITOP 24V/2A, 5A, 10A ha sido concebida como aparato en chasis (empotrable). La instalación del aparato deberá realizarse de acuerdo a las normas y reglamentaciones nacionales.

Fuente de alimentación conmutada conveniente para enganche por resorte en perfil tipo omega normalizado EN 50022-35x15/7,5.

Sirve para su conexión a una red monofásica de 120 o 230V, 50/60Hz.

Tensión de salida +24V DC, libre de potencial, protegida contra cortocircuitos y funcionamiento en vacío.

Datos técnicos

6EP1331-2BA00	6EP1333-2BA00 (2AA00)	6EP1334-2BA00 (2AA00)
----------------------	------------------------------	------------------------------

Magnitudes de entrada

Tensión alterna de entrada:
120/230V, 50/60Hz

Tolerancia		
93-132V	93-132V	85-132V
187-264V	187-264V	187-264V

A prueba de sobretensión:
según EN61000-4-1 A.2

Rendimiento a plena carga y 230V:
>82% 87% 89%

Limitación de extracorrente de conexión (25°C, 2330V AC) incorporada de serie:
<12A, 0,3A²s 32A, 0,8A²s 65A, 3,3A²s

Interruptor de protección recomendado, característica C.

3A	6A	10A
----	----	-----

Intensidad de entrada (120/230V):

0,9/0,6A	2,2/0,9A (2,2/1,3A)	5,5/2,1A (5,5/3,2A)
----------	------------------------	------------------------

Potencia absorbida:

58W	138W	270W
-----	------	------

Peso

0,38kg	0,75kg (0,57kg)	1,08kg (0,78kg)
--------	--------------------	--------------------

Magnitudes de salida

Tensión alterna de entrada:
Ajuste de fábrica: 24V ±1%
Margen ajustable mediante destornillador en el potenciómetro R230 (lado inferior del aparato; posición, ver pág.2) : 22,8-26,4V (6EP1334-2xA00: 22,8-28V)

Rizado de la tensión de salida:
<150mV_{pp} de rizado residual
<240mV_{pp} picos de conmutación

Intensidad continua de salida:
0-2A 0-5A 0-10 (12)A

Se permite la conexión en paralelo de dos fuentes del mismo tipo para incrementar la potencia o la conexión en serie para aumentar la tensión (notas al respecto, ver catálogo KT10).

Condiciones ambientales

Temperatura para almacenamiento y transporte: -25 a +85°C para funcionamiento: 0 a +60°C
Reducción de la temperatura ambiente admisible máx.
en marcha en paralelo : de -10 °C
con tensión de salida > 24 V : de -10 °C
con corriente de salida permanente > 10 A (6EP1334-2xA00) : de -15 °C
Si se presentan al mismo tiempo varias de las situaciones de servicio indicadas, entonces hay que sumar las reducciones de temperatura respectivas.

Clase de humedad:
según EN60721 clasificación climatizar 3K3

Refrigeración natural por aire

Funciones de protección y supervisión

Limitación de corriente:
tip. 1,1 - 1,3 I_{enn}

Comportamiento en caso de cortocircuito: Rearme automático

Superación de cortes de red:
>20ms a plena carga y 93/187V
>10ms a plena carga y 93/187V para aparatos 6EP133x-2BA00

Fusible incorporado:
T 1,6A/250V T3,15A/250V T 6,3A/250V

Normas

Grado de protección: IP20 según IEC 529

Clase de protección 1 según IEC 536

Seguridad según EN 60950: SELV

Emisión: EN 50081-1, Supresión de interferencias radioeléctricas según EN 55022, curva límite B

Para los aparatos 6EP133x-2BA00 rige: limitación de los armónicos de la corriente de entrada según EN 61000-3-2.

Tensión de ensayo: EN 50082-2 incl. Tabla A4
UL508 FILE E143289

Montaje

Por razones de una refrigeración en forma debida al aparato debe montarse en posición vertical de modo que los bornes de entrada y de salida serán situados en la parte inferior. Por abajo y por arriba del aparato, se debe dejar un espacio libre de 50mm como mínimo.

Se conectará la tensión de alimentación (120/230V) y se pondrán los puentes necesarios para 120V de acuerdo con VDE 0100 y VDE 0160. Es preciso prever dispositivos de protección (fusibles) y seccionamiento para aislar la fuente de alimentación de la red.



Antes de comenzar los trabajos de instalación o reparación es preciso desconectar el interruptor principal y protegerlo contra reconexiones accidentales. De no observarse estas instrucciones, el contacto con partes bajo tensión puede tener como consecuencia la muerte o lesiones corporales graves.

Si el aparato funciona en el margen de tensión de entrada de 120V es necesario colocar un puente de cable entre los dos bornes "AC 120V-JUMPER". En cuanto a sección y aislamiento, éste deberá ser igual que los cables de alimentación. Su longitud no deberá superar 100mm.

Atención: ¡También el puente de requerido está bajo tensión peligrosa!

Asignación de conexiones y bornes

Borne	Función	Sección	Observaciones
L1, N	Tensión de entrada AC 120/230 V	0,5 ... 2,5mm ²	Bornes de tornillo
PE	Conductor de protección	22...12 AWG	Usar un destornillador con hoja de 3,5 mm de ancho
AC 120V-JUMPER	Puente necesario para el margen de tensión de entrada 93-132V		Par de apriete recomendado 0,5-0,7Nm
L+, M	Tensión de salida DC 24 V		

Herausgegeben vom
Elektronikwerk Wien (EWW)
Bereich A&D

Siemensstraße 88-92
A 1210 Wien

© Siemens AG Österreich All rights reserved.
Liefermöglichkeiten und
technische Änderungen vorbehalten